


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAB030PLS0002E03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E70168

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC
---------------	-----	----------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 68
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	43 x 26 x 35
-------	------	--------------

Materiaalit		TPU
-------------	--	-----

Valukotelomateriaali		TPU
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		PA
---------------------	--	----

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAB030PLS0002E03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PVC, oranssi, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: PA



Liitäntä



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 GN/YE = sininen
 vihreä/keltainen