


Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTGB040PLS0005E04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
---------------	-----	-----------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	26 x 26 x 55
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		PA

Huomautuksia

Huomautuksia	nasta 2 aikaistettu
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: PA; Kiristysmomentti: 0,5 Nm





Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTGB040PLS0005E04

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen