


Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTAB040PLS0002E04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
---------------	-----	-----------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
-------------	-----

Valukotelomateriaali	TPU
----------------------	-----

Mutterin materiaali	PA
---------------------	----

Huomautuksia

Huomautuksia	nasta 2 aikaistettu
--------------	---------------------

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC, oranssi, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: PA; Kiristysmomentti: 0,5 Nm





Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTAB040PLS0002E04

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen