


E70176



Kytkestävä urosliitin

SSTGB040ZDSFKPG



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 300 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	9

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	49,3
Mitat	[mm]	27 x 27 x 86
Valukotelmateriaali		PBT
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu

Huomautuksia

Huomautuksia		nasta 4 aikaistettu
Pakkausyksikkö		1 kpl

E70176



Kytettävä urosliitin


SSTGB040ZDSFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 8...10 mm

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; Valettu runko: PBT; Lukitus: sinkkipainevalu



Liitäntä

