


Adapteripistoke

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)



1 O-rengas



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 125 AC/DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...85
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	19,9
Mitat	[mm]	18 x 18 x 20
Asennuskierre		PG 9
Materiaalit		sinkkipainevalu
Valukotelomateriaali		sinkkipainevalu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Adapteripistoke

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: sinkkipainevalu



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN/YE =	vihreä/keltainen
WH =	valkoinen