




Liitântäkaapeli

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
--------------------	------	-----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	15 x 15 x 41,5
-------	------	----------------

Materiaalit		PVC
-------------	--	-----

Valukotelomateriaali		PVC
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
---------------------	--	------------------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)





Liitäntäkaapeli

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

