


# E70203



## Y-välikaapeli venttiilipistokkeella

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS



### Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

### Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Ylijännitesuojaus

kyllä; (VDR)

### Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 65

### Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

183,5

Materiaalit

TPU

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

### Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanosoitus

2 x LED, keltainen



## Y-välikaapeli venttiilipistokkeella

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

## Tarvikkeet

Toimitettavat osat

ruuvi

merkintäkenttä


## Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Liitäntä



Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



# E70203



## Y-välikaapeli venttiilipistokkeella

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

### Sähköinen liitântä

Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 2 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

