

E70214




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E11419

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus	kyllä; (VDR)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ruuvi merkintäkenttä
--------------------	-------------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

