




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FK-Abgriff M12 2polig VA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 24 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PA; lukkomutteri: ruostumaton teräs; tiiviste: FKM
Valukotelomateriaali	PA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA

