


E70230



Ruuviliittimet

Screw terminals / 6 pcs.



Sähköiset tiedot

Maks. kuormitusvirta [A] 20; (2,5 mm²)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -30...100

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 41,7

Materiaalit virralliset osat: kupariseos tinattu; PA

Kiristysmomentti [Nm] 0,5

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 6 kpl

Sähköinen liitäntä

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 7 mm