




## Liitin

Screw terminals / 100 pcs.



## Sähköiset tiedot

|                      |     |                            |
|----------------------|-----|----------------------------|
| Maks. kuormitusvirta | [A] | 20; (2,5 mm <sup>2</sup> ) |
|----------------------|-----|----------------------------|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -30...100 |
|--------------------|------|-----------|

## Mekaaniset tiedot

|                  |      |                                          |
|------------------|------|------------------------------------------|
| Paino            | [g]  | 698,5                                    |
| Materiaalit      |      | virralliset osat: kupariseos tinattu; PA |
| Kiristysmomentti | [Nm] | 0,5                                      |

## Huomautuksia

|                |  |         |
|----------------|--|---------|
| Pakkausyksikkö |  | 100 kpl |
|----------------|--|---------|

## Sähköinen liitäntä

0,2...2,5 mm<sup>2</sup>; Abisolierlänge: 7 mm