




Liitin

Cage clamps / 100 pcs.



Sähköiset tiedot

Maks. kuormitusvirta	[A]	10; (2,5 mm ²)
----------------------	-----	----------------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...115
--------------------	------	-----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	690
Materiaalit		virralliset osat: kupariseos tinattu; PA
Kiristysmomentti	[Nm]	0,5

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		100 kpl
----------------	--	---------

Sähköinen liitäntä

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9...10 mm