


AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E70471

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot


Paino	[g]	16
Materiaalit	tiiviste: NBR; kotelo: PA; O-rengas: FKM; ruuvit: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); lukkomutteri: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); liittinnastat: pronssi kullattu	

Huomautuksia

Huomautuksia	kehätiiviste
	liitosmutteri lukkiutuu
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)



E70271



AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Liitäntä

	AS-i-lattakaapeli keltainen
1	ASi +
3	ASi -
	AS-i-lattakaapeli musta
1	+ 24 V DC
3	0 V