


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 maadoitusjohdin

**Sähköiset tiedot**

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
---------------	-----	----------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	69,5
Kotelo		Kisko- ja takaseinäasennus
Mitat	[mm]	45 x 80 x 20
Materiaalit		PBT

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	liitin maadoitusliitännälle
Tarvikkeet (lisävaruste)	kansi:, AS-i-modulille, AC3000

Pohjaosa AS-i-modulille

EMC-ROD

Huomautuksia

Huomautuksia

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutz-zonen-Konzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Liitäntä



- | | |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | AS-i - |
| 3 | AS-i + |
| 4 | AS-i - |
| 5 | maa |