


AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Sovellutus

Malli

AS-i / 24 V

Sähköiset tiedot

Maks.

[A]

kokonaiskuormitettavuus

2

Lähdöt

Sähköinen rakenne

AS-i

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-30...80

Sallittu suht. ilmankosteus

[%]

80; (31 °C; laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C))

Maksimikorkeus

[m]

merenpinnasta

2000

Suojausluokka

IP 67; IP 68; IP 69K

Likaantumisaste

2

Hyväksynnät / testit

EMC

EN 61000-6-2

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

104

Materiaalit

metalliosat: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L);
kumiiviste kosketinnastoille: FPM; O-rengas: EPDM

Kivistysmomentti

[Nm]

2,5; (lukkomutterit)



AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

Momenttiavain, E70390


Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 1,2...1,4 Nm



Liitäntä

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.