




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Suojausluokka		III
Käyttöjännite AUX DC	[V]	18...32
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		AS-i
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Huomautus / ympäristölämpötila		-15...60 °C: vain yhdessä EPDM-kaapelin kanssa
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	80; (31 °C; laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C))
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Suojausluokka		IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K)
Likaantumisaste		2
Hyväksynnät / testit		
ATEX-merkintä		II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
		II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	166,75
Materiaalit		metalliosat: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kumitiiviste kosketinnastoille: FKM; tiiviste: EPDM
Kiristysmomentti	[Nm]	2,5; (lukkomutterit)
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		Momenttiavain, E70390

E7354A




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Huomautuksia	
Huomautuksia	Käytä kuusiomutterilla varustettuja M12-pistokeliittämiä
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 1,2...1,4 Nm



Liitäntä	
1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.