


Seinäläpivienti

Wall passage standard



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	8; (nasta 1+3: 4 A; nasta 2+4: 4 A)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67

Mekaaniset tiedot


Paino	[g]	24,1
Materiaalit		messinki niklattu; tiiviste: FKM
Valukotelomateriaali		messinki, niklattu
Kiristysmomentti	[Nm]	1

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu



E73008



Seinäläpivienti

Wall passage standard

Liitäntä

