

Lasikuituoptiikat

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug



Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...80
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	4279
Kokonaispituus	[mm]	100000
Minimi taivutussäde	[mm]	77
Kuitujärjestys		⊙
Sydämen halkaisija	[mm]	0,05
Kuidun halkaisija	[mm]	2 x 0,05
Ulkohalkaisija	[mm]	6
Kuitumateriaali		lasi
Kuitukaapeli- ja kotelon materiaali		PU

E74802



Lasikuituoptiikat

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	urospistoke: 4 x ST, Kytkeyty
--------------------	-------------------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	toimitusmuoto: toimitus vyyhtenä
Pakkausyksikkö	1 kpl