

E74210



AS-i-lattakaapeli

Flat cable 100 meter TPE bk



Sovellutus	
Malli	veitsiliitosteknologian käyttöä varten
Sovellutus	ulkoinen 24 V jännitesyöttö
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	24 DC; (Huippujännite 300 V)
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...105
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	6752
Huomautuksia	
Huomautuksia	100 m toimitusmuoto: toimitus vyyhtenä
Pakkausyksikkö	100 m
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 100 m, TPE, musta; 2 x 1,5 mm ²	