




L-pikaliitin paineilmaaliitännöjä varten

AirBox push-in L-connect 10pcs



Sovellutus

Aine paineilma ISO 8573-1: 2001 mukaan

Käyttöolosuhteet

Käyttöpaine [bar] 10; (min. -0,95)

Ympäristölämpötila [°C] -20...80

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 69,5

Materiaalit kotelo: niklattu messinki / PA66; vapautusrenkas: polyoksymetyyleeni; uravälilevy: ruostumaton teräs; muotorengas: NBR

Putkiyhteet 8 mm

Holkin halkaisija [mm] 8

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 10 kpl