


DIN-kiskoadapteri

DIN rail adapter 3/4 rows



Sovellutus

Malli

DIN-kiskoasennukseen, esim. IO-Link -masterit 4-Port

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

87,6

Asennustapa

DIN-kiskoasennus

Mitat

[mm]

152 x 60 x 19

Materiaalit

DIN-kiskoadapteri: PC/ABS; kierreholkki: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

välilevy 2 x M5

ruuvi 2 x M5 x 30

ruuvi 1 x M5 x 10

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl