




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Sovellutus		
Malli		AS-i
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	97,4
Materiaalit		kotelo Ylempi osa: PUR; kotelo pohjaosa: PA 6.6; ruuvi: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Huomautuksia		
Huomautuksia		Lattakaapelin ei pitäisi päättyä haaroittimessa. Käyttö lattakaapelitiivistettä tai kutistemuovihattua tiivistämiseen.
Pakkausyksikkö		1 kpl

E79995




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC connector PVC V2A 2m

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Liitäntä



ruskea	AS-i +
sininen	AS-i -