




RFID-tunniste

ID-TAG/8.3X3.6/06



asennusaukko: Ø 8,0 x 3,7 mm



Sovellutus

Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-40...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	90

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	13,56
Muistin koko [bit]	896
Muistityyppi	EEPROM
Sirutyyppi	ICODE SLIX
Blokkien lukumäärä	28
Kappaleen koko [Byte]	4
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte]	8
RFID-standardi	ISO 15693
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Varastointilämpötila [°C]	-40...90
Suojausluokka	IP 68

Hyväksynät / testit

Radio-hyväksyntä	ISO 15693
------------------	-----------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	3,75
Asennustapa	Painokiinnityskotelo; Asennus metalliin; Asennus ei-metalliin
Mitat [mm]	Ø 8,3 / L = 3,6
Materiaalit	kotelo: PPA GF30 ; epoksiharts

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	10 kpl
----------------	--------