




RFID-tunniste

ID-TAG/86 x 54 /04



Sähköiset tiedot

Toimintataajuus	[MHz]	860...960
Muistin koko	[bit]	192
Muistityyppi		EEPROM
Sirutyyppe		Impinj Monza 4QT
Elektroninen tuotekoodi (EPC)		96-128 Bits; (User: 32-64 Bits)
RFID-standardi		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Maks. lukujaksojen määrä		rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä		100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-35...50
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	49,1
Mitat	[mm]	54 x 85,6 x 0,76
Materiaalit		kotelo: PVC

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		10 kpl
----------------	--	--------

Muut tiedot

lukuetäisyys (m)

DTE80x	1,8
DTE90x	1,1
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	1,5