




RFID-tunniste

ID-TAG/110X25x12,7/04



Sovellutus		
Sovellutus		metallisäiliöiden RFID-koodaus
Sähköiset tiedot		
Toimintataajuus	[MHz]	860...930
Muistin koko	[bit]	512
Muistityyppi		EEPROM
Sirutyyppi		Impinj Monza 4QT
Tunnisteavain (TID)	[Byte]	8
Elektroninen tuotekoodi (EPC)		128 bit
RFID-standardi		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Maks. lukujaksojen määrä		rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä		100000
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	93,7
Mitat	[mm]	110 x 25 x 12,9
Materiaalit		kotelo: polykarbonaatti-ABS
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		5 kpl

E80413



RFID-tunniste

ID-TAG/110X25x12,7/04

Muut tiedot

lukuetäisyys (m)

DTE80x	0,8
DTE90x	1
ANT860 / ANT960	4
ANT820 / ANT920	1