




RFID-tunniste

ID-TAG/51x48x12,6/04



Sovellutus

Sovellutus

metallisäiliöiden RFID-koodaus

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus	[MHz]	860...930
Muistin koko	[bit]	512
Muistityyppi		EEPROM
Sirutyyppi		Impinj Monza 4QT
Tunnisteavain (TID)	[Byte]	8
Elektroninen tuotekoodi (EPC)		128 bit
RFID-standardi		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Maks. lukujaksojen määrä		rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä		100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	126,3
Mitat	[mm]	48 x 51 x 12,6
Materiaalit		kotelo: polykarbonaatti-ABS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		5 kpl
----------------	--	-------

E80414



RFID-tunniste

ID-TAG/51x48x12,6/04

Muut tiedot

lukuetäisyys (m)

DTE80x	1,2
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	3
ANT820 / ANT920	1