


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Mitat [mm] 96 x 28 x 42

Sovellutus

Sovellutus lyhyiden pulssien pidentäminen; esim. hitaiden logiikkatulojen yhteydessä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi [%] 10

Käyttöjännite [V] 24 DC

Virrankulutus [mA] < 5

Tulot

Tulot tulotaso: 24 V DC ($\pm 10\%$); tulopulssin pituus (min.): 0,2 ms; aika 2 pulssin välillä (min.): 28 ms

Lähdöt

Lähtösignaali lähtötaso: 24 V DC ($\pm 10\%$); lähtöpulssin pituus: 25 ms ($\pm 10\%$); kuormitettavuus (maks.): 10 mA

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -20...70

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 79,5

Mitat [mm] 96 x 28 x 42

Materiaalit muovi


Pulssinpidentäjä

PULSE STRETCHER

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä



kaaviot ja käyrät

Pulssikaavio

