




RFID-tunniste

ID-TAG/D30x20/01

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Käyttölämpötila (aktiivinen)	[°C]	-25...85
------------------------------	------	----------

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus	[MHz]	0,125
Muistin koko	[bit]	363
Maks. lukujaksojen määrä		rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä		100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Varastointilämpötila	[°C]	-25...180

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	23
Mitat	[mm]	Ø 30 / L = 20
Materiaalit		PU

Huomautuksia

Huomautuksia	180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl