




## RFID-tunniste

ID-TAG/34X6.0/06



## Sovellutus

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]  | -40...85 |
| Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 100      |

## Sähköiset tiedot

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Toimintataajuus [MHz]                   | 13,56         |
| Muistin koko [bit]                      | 896           |
| Muistityyppi                            | EEPROM        |
| Sirutyyppe                              | ICODE SLIX    |
| Blokkien lukumäärä                      | 28            |
| Kappaleen koko [Byte]                   | 4             |
| Uniikki identifointinumero (UID) [Byte] | 8             |
| RFID-standardi                          | ISO 15693     |
| Maks. lukujaksojen määrä                | rajoittamaton |
| Maks. kirjoitusjaksojen määrä           | 100000        |

## Käyttöolosuhteet

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ympäristölämpötila [°C]   | -40...85  |
| Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
| Suojausluokka             | IP 68     |

## Hyväksynnot / testit

|                  |                 |                   |
|------------------|-----------------|-------------------|
| Iskunkestävyys   | DIN IEC 68-2-27 | 40 g 18 ms        |
| Tärinänkestävyys | DIN IEC 68-2-6  | 10 g 10...2000 Hz |
| Radio-hyväksyntä | ISO 15693       |                   |

## Mekaaniset tiedot

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Paino [g]   | 67,2                                                                        |
| Asennustapa | Asennus metalli- ja ei-metallipinnoille; (ruuvikiinnitys ; liimaus pintaan) |
| Mitat [mm]  | Ø 34 / L = 6                                                                |
| Materiaalit | PA 6                                                                        |

## Huomautuksia

|                |        |
|----------------|--------|
| Huomautuksia   |        |
| Pakkausyksikkö | 10 kpl |



## RFID-tunniste

ID-TAG/34X6.0/06

## Muut tiedot

## Luketaisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ANT410 / DTI410                            | 6  |
| ANT411 / DTI411                            | 12 |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 6  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 25 |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 20 |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 30 |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 45 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 20 |
| ANT600 / DTI600                            | -  |

## Luketaisyys asennettuna metallipinnalle (mm)

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ANT410 / DTI410                            | 5  |
| ANT411 / DTI411                            | 10 |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 25 |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 25 |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 40 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 15 |