




## RFID-tunniste

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



## Sähköiset tiedot

|                                  |        |               |
|----------------------------------|--------|---------------|
| Toimintataajuus                  | [MHz]  | 13,56         |
| Muistin koko                     | [bit]  | 896           |
| Muistityyppi                     |        | EEPROM        |
| Sirutyyppe                       |        | ICODE SLIX    |
| Blokkien lukumäärä               |        | 28            |
| Kappaleen koko                   | [Byte] | 4             |
| Uniikki identifointinumero (UID) | [Byte] | 8             |
| RFID-standardi                   |        | ISO 15693     |
| Maks. lukujaksojen määrä         |        | rajoittamaton |
| Maks. kirjoitusjaksojen määrä    |        | 100000        |

## Hyväksynät / testit

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Radio-hyväksyntä | ISO 15693 |
|------------------|-----------|

## Mekaaniset tiedot

|             |      |                                                 |
|-------------|------|-------------------------------------------------|
| Paino       | [g]  | 939,8                                           |
| Asennustapa |      | asennus ei-metallipinnoille ; (itsekiinnittyvä) |
| Mitat       | [mm] | 50 x 80 x 0,1                                   |
| Materiaalit |      | PP; liima : HL2                                 |

## Huomautuksia

|                |         |
|----------------|---------|
| Pakkausyksikkö | 500 kpl |
|----------------|---------|



## RFID-tunniste

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

## Muut tiedot

## Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| ANT410 / DTI410                            | 22  |
| ANT411 / DTI411                            | 35  |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 20  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 65  |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 50  |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 85  |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 120 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 50  |
| ANT600 / DTI600                            | 250 |