


E80392



RFID-antenniadapteri liikenopeuden kasvattamista varten

ANT-AMP/490x40/KQ



Sähköiset tiedot

Toimintataajuus	[MHz]	13,56
-----------------	-------	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...60

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	370,5
Materiaalit		POM
Kiristysmomentti	[Nm]	0,5

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Muut tiedot

Tag E80371 (30 mm)

Antenni	tuntoetäisyys ilman metallia			
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Antenni	tuntoetäisyys ilman metallia			
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm			

E80392



RFID-antenniadapteri liikenopeuden kasvattamista varten

ANT-AMP/490x40/KQ

Tag E80320 (ISO-kortti)

Antenni	tuntoetäisyys ilman metallia			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			