




RFID-tunniste

ID-TAG/174x70x17.6/04



Sovellutus

Sovellutus	metallisäiliöiden RFID-koodaus
------------	--------------------------------

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus	[MHz]	860...930; (Intia: 865...867 MHz)
Muistin koko	[bit]	512
Muistityyppi		EEPROM
Sirutyyppi		Impinj Monza 4QT
Tunnisteavain (TID)	[Byte]	64
Elektroninen tuotekoodi (EPC)		96 bit; (laajennettavissa : 128 Bits)
RFID-standardi		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Maks. lukujaksojen määrä		rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä		100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Varastointilämpötila	[°C]	-40...100
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	129,4
Mitat	[mm]	70 x 174 x 17,6
Materiaalit		kotelo: polykarbonaatti-ABS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

E80394



RFID-tunniste

ID-TAG/174x70x17.6/04

Muut tiedot

lukuetäisyys (m)

DTE80x	3
DTE90x	3,3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2