



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E89106

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available

**Sovellutus**

Sovellutus	yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille
------------	--

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	24 AC
Virrankulutus	[mA]	200

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...45
Suojausluokka		IP 44; (etupuolelta)

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	asennusaukko: 91 x 43 mm
-------------	--------------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	7-segmenttinäyttö, punainen 6-numeroinen 15 mm
--------	---

Sähköinen liitäntä

Liitäntä