



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DX2002

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available



Sovellutus

Sovellutus yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Virrankulutus	[mA]	200

Lähdöt

Analogiavirtalähtö	[mA]	4...20
Analogiajännitelähtö	[V]	0...10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...45
Suojausluokka		IP 44; (etupuolelta)

Mekaaniset tiedot

Asennustapa		asennusaukko: 91 x 43 mm
-------------	--	--------------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö		7-segmenttinäyttö, punainen 6-numeroinen 15 mm 4 x LED, punainen
--------	--	--

Sähköinen liitäntä

Liitäntä