



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DX2003

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available



Sovellutus

Sovellutus yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Virrankulutus	[mA]	200

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...45
Suojausluokka		IP 44; (etupuolelta)

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	asennusaukko: 91 x 43 mm
-------------	--------------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	7-segmenttinäyttö, punainen 6-numeroinen 15 mm
	4 x LED, punainen

Sähköinen liitäntä

Liitäntä