




Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: DX1041

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



asennusaukko 68 x 33 mm DIN-normin mukaan

**Tuotteen ominaisuudet**

Kotelo	Paneliasennus
Mitat [mm]	39 x 75 x 54

Sovellutus

Sovellutus	skaalattava näyttö analogialähdöllä varustetuille antureille
------------	--

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, analogia: 1
-------------------------------	--------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, analogia	1
Analogiatulo (jännite) [V]	10...50

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...60
Suojausluokka	IP 65; (asennettuna välilevyllä)

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	120
Kotelo	Paneliasennus
Mitat [mm]	39 x 75 x 54
Materiaalit	muovi


LCD-näyttö

LC-DISPLAY

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2,5 mm²

Liitäntä



- 1 potentiometri
- 2 0-pisteen säätö karkeasäätö
- 3 0-pisteen säätö hienosäätö
- 4 Näyttöalue karkeasäätö
- 5 Näyttöalue hienosäätö
- 6 DIP-kytkin
- 7 desimaalipiste , tulo 10...50mA