


**Sovellutus**

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80



Haaroitusrasia

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynät / testit

UL-hyväksyntä	Enclosure type	Type 1
---------------	----------------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	226,5
Mitat [mm]	33 x 60 x 118,2
Materiaalit	PA
Valukotelomateriaali	PA
Haaroitusrasian porttimäärä	4
Liitintyyppi	M12

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	Suojahatut: 2
	tarrat: 4

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M23; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm



Liitäntä





Haaroitusrasia

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm

