




Haaroitusrasia

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

10

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP



Haaroitusrasia

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
UL-hyväksyntä	Enclosure type	Type 1
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	256,5
Materiaalit		PA
Valukotelomateriaali		PA
Haaroitusrasian porttimäärä		6
Liitintyyppi		M12
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	12 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Suojahatut: 2
		tarrat: 6
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - Liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M23; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm		





Haaroitusrasia

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm

