




## Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

## Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)

Maks. kuormitettavuus /  
moduli

[A]

4

Maks.  
kokonaiskuormitettavuus

[A]

12

## Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP



## Haaroitusrasia

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

| Käyttöolosuhteet                                                                                   |                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Ympäristölämpötila                                                                                 | [°C]           | -25...80           |
| Suojausluokka                                                                                      |                | IP 67              |
| Hyväksynät / testit                                                                                |                |                    |
| UL-hyväksyntä                                                                                      | Enclosure type | Type 1             |
| Mekaaniset tiedot                                                                                  |                |                    |
| Paino                                                                                              | [g]            | 304,5              |
| Mitat                                                                                              | [mm]           | 33 x 60 x 152      |
| Materiaalit                                                                                        |                | PA                 |
| Valukotelomateriaali                                                                               |                | PA                 |
| Haaroitusrasian porttimäärä                                                                        |                | 8                  |
| Liitintyyppi                                                                                       |                | M12                |
| Näytöt / käyttöelementit                                                                           |                |                    |
| Näyttö                                                                                             | Tilanositus    | 8 x LED, keltainen |
|                                                                                                    | käyttö         | 1 x LED, vihreä    |
| Tarvikkeet                                                                                         |                |                    |
| Toimitettavat osat                                                                                 | Suojahatut: 2  |                    |
|                                                                                                    | tarrat: 8      |                    |
| Huomautuksia                                                                                       |                |                    |
| Pakkausyksikkö                                                                                     |                | 1 kpl              |
| Sähköinen liitäntä - Liitäntä                                                                      |                |                    |
| Pistokeliitäntä: 1 x M23; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm |                |                    |

## Liitântä



## Sähköinen liitântä - ura

Pistokeliitântä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm

