




Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80



Haaroitusrasia

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynät / testit

UL-hyväksyntä	Enclosure type	Type 1
---------------	----------------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	303,5
Mitat [mm]	33 x 60 x 152
Materiaalit	PA
Valukotelomateriaali	PA
Haaroitusrasian porttimäärä	8
Liitintyyppi	M12

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	Suojahatut: 2
	tarrat: 8

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M23; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm



Liitäntä

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



Haaroitusrasia

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm

