



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12


Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-5...60
Suojausluokka		IP 67; IP 68



Haaroitusrasia

ZDO6H050MSS0010H09

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	1036
Mitat	[mm]	22 x 54 x 100
Materiaalit		PA
Valukotelomateriaali		PA
Haaroitusrasian porttimäärä		6
Liitintyyppi		M12
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Suojahatut: 2	
	tarrat: 6	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Sähköinen liitäntä - ura		
Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm		
		



Liitântä

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen