




Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka	II
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-5...60



Haaroitusrasia

ZDO8H050MSS0010H11

Suojausluokka	IP 67; IP 68
---------------	--------------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	1190	
Mitat	[mm]	22 x 54 x 127	
Materiaalit		PA	
Valukotelomateriaali		PA	
Haaroitusrasian porttimäärä		8	
Liitintyyppi		M12	
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa		Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
		Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Suojahatut: 2
	tarrat: 8

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm





Haaroitusrasia

ZDO8H050MSS0010H11

Liitântä

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen