


**Sovellutus**

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	15...30 DC
Suojausluokka	III
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	1
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	1

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-5...60
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	86,8
Mitat [mm]	17 x 30 x 85,4



Haaroitusrasia

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Materiaalit	PBT-GF20; messinki niklattu
Valukotelomateriaali	PBT-GF 20 / messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä	4
Liitintyyppi	M8

Näytöt / käyttöelementit


Näyttö	Tilanositus	4 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm



Liitäntä





Haaroitusrasia

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm

