




### Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

### Sähköiset tiedot

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]                  | 15...30 DC |
| Suojausluokka                      | III        |
| Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 1          |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]  | 1          |

### Lähdöt

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Sähköinen rakenne | PNP |
|-------------------|-----|

### Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
|-------------------------|----------|



## Haaroitusrasia

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -5...60 |
| Suojausluokka                      | IP 67   |

## Mekaaniset tiedot

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Paino [g]                   | 125                            |
| Mitat [mm]                  | 28,8 x 30 x 129,5              |
| Materiaalit                 | PBT-GF20; messinki niklattu    |
| Valukotelomateriaali        | PBT-GF 20 / messinki, niklattu |
| Haaroitusrasian porttimäärä | 8                              |
| Liitintyyppi                | M8                             |

## Näytöt / käyttöelementit


|        |             |                    |
|--------|-------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanositus | 8 x LED, keltainen |
|        | käyttö      | 1 x LED, vihreä    |

## Huomautuksia


|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm



## Liitântä



## Sähköinen liitântä - ura

Pistokeliitântä: 8 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm

