


**Sovellutus**

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre | Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

**Sähköiset tiedot**

|                                |     |                                              |
|--------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Käyttöjännite                  | [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
| Suojausluokka                  |     | III                                          |
| Maks. kuormitettavuus / moduli | [A] | 2                                            |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus  | [A] | 6                                            |

**Lähdöt**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Sähköinen rakenne | PNP |
|-------------------|-----|

**Käyttöolosuhteet**

|                               |      |                     |
|-------------------------------|------|---------------------|
| Ympäristölämpötila            | [°C] | -25...80            |
| Ympäristölämpötila (liikkuva) | [°C] | -5...60             |
| Suojausluokka                 |      | IP 65; IP 67; IP 68 |

**Mekaaniset tiedot**

|             |     |                             |
|-------------|-----|-----------------------------|
| Paino       | [g] | 650                         |
| Materiaalit |     | PBT-GF20; messinki niklattu |



## Haaroitusrasia

ZDO4F035MSS0010H10

|                                |                                          |                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Valukotelomateriaali           | PBT-GF 20 / messinki, niklattu           |                                                                                       |
| Haaroitusrasian porttimäärä    | 4                                        |                                                                                       |
| Liitintyyppi                   | M8                                       |                                                                                       |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä                                    |                                                                                       |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                         |
|                                | Liikenopeus                              | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Taivutuskertojen lukumäärä               | > 5 Mio.                                                                              |
|                                | Vääntörasitus                            | ± 180 °/m                                                                             |

## Näytöt / käyttöelementit

|        |              |                    |
|--------|--------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanosoitus | 4 x LED, keltainen |
|        | käyttö       | 1 x LED, vihreä    |

## Tarvikkeet

|                          |                            |  |
|--------------------------|----------------------------|--|
| Tarvikkeet (lisävaruste) | Suojahattu: M8, E73005     |  |
|                          | DIN-kiskoadapteri:, E73006 |  |

## Huomautuksia


|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (21 x Ø 0,2 mm )


## Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu





## Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| GN = | vihreä        |
| GY = | harmaa        |
| WH = | valkoinen     |
| YE = | keltainen     |