


**Sovellutus**

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka	III
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	2
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-5...60
Suojausluokka	IP 67; IP 68; (1 m / 7 päivää)

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	88,5
Mitat [mm]	23,7 x 30 x 85,4
Materiaalit	PBT-GF20; messinki niklattu
Valukotelomateriaali	PBT-GF 20 / messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä	4



Haaroitusrasia

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Liitintyyppi	M8
--------------	----

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	4 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet


Tarvikkeet (lisävaruste)	DIN-kiskoadapteri:, E73006
	Suojahattu: M8, E73005

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä





Haaroitusrasia

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu

