


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Sovellutus**

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka	III
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	2
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	6

Lähdöt

Sähköinen rakenne

NPN


Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-5...60
Suojausluokka	IP 67; IP 68; (1 m / 7 päivää)




Haaroitusrasia

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	109
Mitat	[mm]	27 x 30 x 90,4
Materiaalit		PBT-GF20; messinki niklattu
Valukotelomateriaali		PBT-GF 20 / messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä		4
Liitintyyppi		M8
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		DIN-kiskoadapteri:, E73006
		Suojahattu: M8, E73005
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - Liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M16; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu		
		

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu

