


Y-haaroitin

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Suojausluokka

II

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Huomautus /
ympäristölämpötila

cULus: ...65 °C

Varastointilämpötila

[°C]

-25...55

Varastointikosteus

[%]

10...100

Muut varastointiolosuhteet
ilmoitetun luokan mukaan

1K22/ DIN 60721-3-1

Suojausluokka

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

36

Materiaalit

kotelo: PA oranssi; tiiviste: FKM

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Y-haaroitin

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Liitäntä

