




Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	15...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka		III
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	2
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80



Haaroitusrasia

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-5...60
Suojausluokka	IP 67; IP 68; (1 m / 7 päivää)

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	128,5
Materiaalit	PBT-GF20; messinki niklattu
Valukotelomateriaali	PBT-GF 20 / messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä	8
Liitintyyppi	M8


Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet	
Tarvikkeet (lisävaruste)	Suojahattu: M8, E73005


Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm



Liitântä



Sähköinen liitântä - ura

Pistokeliitântä: 8 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm

