



Y-haaroitin

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Sovellutus		
Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet	
Silikoni-vapaa	kyllä	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Kokonaiskuormitettavuus (UL)	[A]	3
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
Huomautus / ympäristölämpötila		cULus: ...65 °C
Varastointilämpötila	[°C]	-25...55
Varastointikosteus	[%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan		1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynät / testit		
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2
	Tiedostonumero UL	E191684



Y-haaroitin

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Mekaaniset tiedot


Paino	[g]	34,1
Materiaalit	kotelo: PA Halogeniton; tiiviste: EPDM	
Valukotelomateriaali	PA, Halogeniton	
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA, Halogeniton; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA, Halogeniton; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm






Y-haaroitin

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Liitäntä



kytkentä IEC 61076-2-101 mukaan